


**Garant****Dreh-Wendeschneidplatte CC.T 09T304, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7210-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	260150 HB7210-1
GTIN	4062406059200
Artikelklasse	21G

**Beschreibung**

CC.T 09T304 HB7210-1 Sorte: HB7210-1

Spanbrecher: GM

Toleranz: M

Schnitttiefe  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mmVorschub  $f$ : 0,1 - 0,25 mm/USchnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 100 - 450 m/min**Technische Beschreibung**

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Hauptanwendung	K
Sorte	HB7210-1
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	100 - 450 m/min
Schnitttiefe $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Spanbrecher	GM

Schneidstoff	HM
Eckenradius	0,4 mm
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Vorschub f	0,1 - 0,25 mm/U
Beschichtung	TiCN
ISO-Code Wendeschneidplatte	CCMT 09T304
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen