



Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 120408, für Schlichtbearbeitung, Sorte: CA025P



Bestelldaten

Bestellnummer	250104 CA025P
GTIN	4960664857197
Artikelklasse	25E

Beschreibung

CNMG 120408 CA025P Sorte: CA025P
 Spanbrecher: PQ
 Schnitttiefe a_p : 0,2 - 2,5 mm
 Vorschub f : 0,13 - 0,4 mm/U
 Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 105 - 435 m/min

Technische Beschreibung

Vorschub f	0,13 - 0,4 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	105 - 435 m/min
Schnitttiefe a_p	0,2 - 2,5 mm
Hauptanwendung	P
Sorte	CA025P
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	PQ

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
Eckenradius	0,8 mm
Beschichtung	CVD
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 120408
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen