



Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 190608, für Schruppbearbeitung, Sorte: CA025P



Bestelldaten

Bestellnummer	250382 CA025P
GTIN	4960664863709
Artikelklasse	25E

Beschreibung

CNMG 190608 CA025P Sorte: CA025P

Spanbrecher: PH

Schnitttiefe a_p : 1 - 10 mm

Vorschub f : 0,25 - 0,8 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 70 - 420 m/min

Technische Beschreibung

Vorschub f	0,25 - 0,8 mm/U
Hauptanwendung	P
Schnitttiefe a_p	1 - 10 mm
Sorte	CA025P
Eckenradius	0,8 mm
Spanbrecher	PH
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schruppen

Schneidstoff	HM
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	70 - 420 m/min
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Beschichtung	CVD
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 190608
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen