

Garant

Power Q Hochvorschubfräser mit Gewinde, für Wendeschneidplatten XD., Ø D / Anzahl Schneiden Z: 42/4mm

**Bestelldaten**

Bestellnummer	212809 42/4
GTIN	4062406074807
Artikelklasse	210

Beschreibung**Ersatzteil:**

Wendepflattenschrauben-Set Nr. 219799 2 (10IP; 2,2Nm).

Hinweis:

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 2,2** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 10IP** verwenden.

Bei Verwendung von Verlängerungen stets mit Innenkühlung arbeiten.

Technische Beschreibung

Ø D ₁ h6	17 mm
Bohrzirkularfräsen Ø D _{max}	82 mm
Aufnahmegewinde M	M16
Rampingwinkel α _{max}	1,25 Grad
Ø D ₃	30 mm
Anzahl Schneiden Z	4
Gesamtlänge L _{ges}	47 mm
Bohrzirkularfräsen Ø D _{min}	72 mm

passende Wendeschneidplatte	XDM.090416
Serie	Power Q
Ramplinglänge L für α_{\max}	27,43 mm
$\varnothing D_2$	29 mm
Innenkühlung	ja
Bohrzirkularfräsen a_p	1 mm
Schneiden- $\varnothing D_c$	42 mm
Schaftausführung	mit Gewinde
Fräsverwendung	Zirkularfräsen
Fräsverwendung	Rampling
Fräsverwendung	Plungen
Zerspanungsstrategie	HPC
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Kopierfräser

Zubehör

PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 10IP	674252 10IP
Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 2,2 N·m	211750 2,2