



Hochvorschubfräser MFH mini mit Bohrung, für Wendeschneidplatten LOGU, Ø D / Anzahl Schneiden Z: 50/5mm



Bestelldaten

Bestellnummer	221965 50/5
GTIN	2050002058774
Artikelklasse	250

Beschreibung

Hochvorschubfräser MFH mini 50/5 mmInnenkühlung: ja

Anzahl Schneiden Z: 5

Ø D₃: 43 mm

maximale Schnitttiefe a_{p,max}: 1 mm

Gesamtlänge L_{ges}: 40 mm

Aufnahmebohrungs-Ø: 22 mm

Bohrzirkularfräsen Ø D_{min}: 93 mm

Technische Beschreibung

Rampingwinkel α _{max}	0,42 Grad
Anzahl Schneiden Z	5
Ø D ₃	43 mm
Schneiden-Ø D _c	50 mm
Wendeplattenschraube	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Bohrzirkularfräsen Ø D _{min}	93 mm

Ramplinglänge L für α_{\max}	41,3 mm
Gesamtlänge L _{ges}	40 mm
passende Wendeschneidplatte	LOGU 0303..
Aufnahmebohrungs-Ø	22 mm
Bohrzirkularfräsen Ø D _{max}	98 mm
maximale Schnitttiefe a _{p max}	1 mm
Innenkühlung	ja
Einstellwinkel κ	15 Grad
Fz Helix	0,8
Schaftausführung	mit Bohrung
Fräsverwendung	Plungen
Fräsverwendung	Ramping
Fräsverwendung	Zirkularfräsen
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Kopierfräser

Zubehör

Spannschraube	229713
---------------	--------