



Dreh-Wendeschneidplatte CNMM 160608, für Grobzerspanung, Sorte: CA025P



Bestelldaten

Bestellnummer	250496 CA025P
GTIN	4960664863778
Artikelklasse	25E

Beschreibung

CNMM 160608 CA025P Sorte: CA025P

Spanbrecher: PX

Schnitttiefe a_p : 1 - 11 mm

Vorschub f : 0,25 - 0,9 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 70 - 420 m/min

Technische Beschreibung

Schneidstoff	HM
Schnitttiefe a_p	1 - 11 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schruppen
Eckenradius	0,8 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	70 - 420 m/min
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	PX

Sorte	CA025P
Vorschub f	0,25 - 0,9 mm/U
Hauptanwendung	P
Beschichtung	CVD
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMM 160608
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen