



## Dreh-Wendeschneidplatte CNMM 190616, für Grobzerspanung, Sorte: CA025P



### Bestelldaten

Bestellnummer	250504 CA025P
GTIN	4960664863822
Artikelklasse	25E

### Beschreibung

CNMM 190616 CA025P Sorte: CA025P

Spanbrecher: PX

Schnitttiefe  $a_p$ : 1 - 11 mm

Vorschub  $f$ : 0,25 - 0,9 mm/U

Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 70 - 420 m/min

### Technische Beschreibung

Vorschub $f$	0,25 - 0,9 mm/U
Schneidstoff	HM
Sorte	CA025P
Schnitttiefe $a_p$	1 - 11 mm
Hauptanwendung	P
Eckenradius	1,6 mm
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	70 - 420 m/min

Spanbrecher	PX
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schruppen
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Beschichtung	CVD
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMM 190616
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen