



Dreh-Wendeschneidplatte DNMG 150608, für Schruppbearbeitung, Sorte: CA025P



Bestelldaten

Bestellnummer	250892 CA025P
GTIN	4960664864423
Artikelklasse	25E

Beschreibung

DNMG 150608 CA025P Sorte: CA025P

Spanbrecher: PH

Schnitttiefe a_p : 1 - 5 mm

Vorschub f : 0,25 - 0,8 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 70 - 420 m/min

Technische Beschreibung

Eckenradius	0,8 mm
Schneidstoff	HM
Sorte	CA025P
Spanbrecher	PH
Hauptanwendung	P
Vorschub f	0,25 - 0,8 mm/U
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schruppen

Schnitttiefe a_p	1 - 5 mm
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	70 - 420 m/min
Beschichtung	CVD
ISO-Code Wendeschneidplatte	DNMG 150608
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen