



Hochvorschubfräser MFH mini mit Bohrung, für Wendeschneidplatten LOGU, Ø D / Anzahl Schneiden Z: 42/5mm



Bestelldaten

Bestellnummer	221965 42/5
GTIN	2050002058767
Artikelklasse	250

Beschreibung

Hochvorschubfräser MFH mini 42/5 mm
 Innenkühlung: ja
 Anzahl Schneiden Z: 7
 Ø D₃: 35 mm
 maximale Schnitttiefe a_{p max}: 1 mm
 Gesamtlänge L_{ges}: 40 mm
 Aufnahmebohrungs-Ø: 16 mm
 Bohrzirkularfräsen Ø D_{min}: 77 mm

Technische Beschreibung

Bohrzirkularfräsen Ø D _{max}	82 mm
Rampinglänge L für α _{max}	33,3 mm
Schneiden-Ø D _c	42 mm
Gesamtlänge L _{ges}	40 mm
Wendeplattenschraube	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Ø D ₃	35 mm
Aufnahmebohrungs-Ø	16 mm

maximale Schnitttiefe $a_{p\max}$	1 mm
Bohrzirkularfräsen $\varnothing D_{\min}$	77 mm
Anzahl Schneiden Z	7
passende Wendeschneidplatte	LOGU 0303..
Innenkühlung	ja
Rampingwinkel α_{\max}	0,52 Grad
Einstellwinkel κ	15 Grad
Fz Helix	0,8
Schaftausführung	mit Bohrung
Fräsverwendung	Plungen
Fräsverwendung	Ramping
Fräsverwendung	Zirkularfräsen
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Kopierfräser

Zubehör

Spannschraube	229713
---------------	--------