



## Dreh-Wendeschneidplatte TNMG 160404, für mittlere Bearbeitung, Sorte: CA025P



### Bestelldaten

Bestellnummer	251582 CA025P
GTIN	4960664865147
Artikelklasse	25E

### Technische Beschreibung

Schnitttiefe $a_p$	1 - 4,5 mm
Eckenradius	0,4 mm
Spanbrecher	PS
Schneidstoff	HM
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	70 - 420 m/min
Vorschub $f$	0,15 - 0,6 mm/U
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Hauptanwendung	P
Sorte	CA025P
Beschichtung	CVD

ISO-Code Wendeschneidplatte	TNMG 160404
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen