

**Dreh-Wendeschneidplatte VNMG 160404, für Schlichtbearbeitung, Sorte: CA025P****Bestelldaten**

Bestellnummer	251752 CA025P
GTIN	4960664857715
Artikelklasse	25E

Technische Beschreibung

Sorte	CA025P
Schneidstoff	HM
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	105 - 435 m/min
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Vorschub f	0,13 - 0,4 mm/U
Eckenradius	0,4 mm
Spanbrecher	PQ
Hauptanwendung	P
Schnitttiefe a_p	0,2 - 2,5 mm
Beschichtung	CVD

ISO-Code Wendeschneidplatte	VNMG 160404
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen