



Dreh-Wendeschneidplatte WN.G 080404, für mittlere Bearbeitung, Sorte: CA025P



Bestelldaten

Bestellnummer	252112 CA025P
GTIN	4960664865901
Artikelklasse	25E

Technische Beschreibung

Hauptanwendung	P
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	70 - 420 m/min
Schnitttiefe a_p	1 - 3,8 mm
Sorte	CA025P
Spanbrecher	PS
Vorschub f	0,15 - 0,6 mm/U
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Eckenradius	0,4 mm
Schneidstoff	HM
Beschichtung	CVD

ISO-Code Wendeschneidplatte	WNMG 080404
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen