▼KYOCERa

Dreh-Wendeschneidplatte WNMG 080408, für mittlere Bearbeitung, Wiper, Sorte: CA025P



Bestelldaten

Bestellnummer	252115 CA025P
GTIN	4960664865741
Artikelklasse	25E

Beschreibung

WNMG 080408 Wiper CA025P Sorte: CA025P

Spanbrecher: WQ

Schnitttiefe a_p: 1 - 3,8 mm Vorschub f: 0,15 - 0,6 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 70 - 420 m/min

Technische Beschreibung

Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Schneidstoff	НМ
Schnittgeschwindigkeit v _c Hauptanwendung	70 - 420 m/min
Eckenradius	0,8 mm
Spanbrecher	WQ
Hauptanwendung	Р
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten

Schnitttiefe a _p	1 - 3,8 mm
Sorte	CA025P
Vorschub f	0,15 - 0,6 mm/U
Beschichtung	CVD
ISO-Code Wendeschneidplatte	WNMG 080408
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen