



## Dreh-Wendeschneidplatte WNMG 080412, für mittlere Bearbeitung, Sorte: CA025P



### Bestelldaten

Bestellnummer	252116 CA025P
GTIN	4960664865925
Artikelklasse	25E

### Beschreibung

WNMG 080412 CA025P Sorte: CA025P

Spanbrecher: PS

Schnitttiefe  $a_p$ : 1 - 3,8 mm

Vorschub  $f$ : 0,15 - 0,6 mm/U

Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 70 - 420 m/min

### Technische Beschreibung

Hauptanwendung	P
Spanbrecher	PS
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Eckenradius	1,2 mm
Schnitttiefe $a_p$	1 - 3,8 mm
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	70 - 420 m/min
Sorte	CA025P

Vorschub f	0,15 - 0,6 mm/U
Schneidstoff	HM
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Beschichtung	CVD
ISO-Code Wendeschneidplatte	WNMG 080412
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen