



## Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 120408, für mittlere Bearbeitung, Sorte: PR005S



### Bestelldaten

Bestellnummer	250212 PR005S
GTIN	4960664836406
Artikelklasse	25E

### Beschreibung

CNMG 120408 PR005S Sorte: PR005S

Spanbrecher: MU

Schnitttiefe  $a_p$ : 0,5 - 4 mm

Vorschub  $f$ : 0,05 - 0,15 mm/U

Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 30 - 90 m/min

### Technische Beschreibung

Vorschub $f$	0,05 - 0,15 mm/U
Schneidstoff	HM
Hauptanwendung	S
Schnittbedingung	kontinuierlich
Sorte	PR005S
Spanbrecher	MU
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten

Eckenradius	0,8 mm
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	30 - 90 m/min
Schnitttiefe $a_p$	0,5 - 4 mm
Beschichtung	Megacoat Hard
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 120408
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen