



## Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 120408, für mittlere Bearbeitung, Sorte: PR015S



### Bestelldaten

Bestellnummer	250212 PR015S
GTIN	4960664837168
Artikelklasse	25E

### Beschreibung

CNMG 120408 PR015S Sorte: PR015S

Spanbrecher: MU

Schnitttiefe  $a_p$ : 0,5 - 4 mm

Vorschub  $f$ : 0,05 - 0,18 mm/U

Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 25 - 70 m/min

### Technische Beschreibung

Vorschub $f$	0,05 - 0,18 mm/U
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Sorte	PR015S
Eckenradius	0,8 mm
Hauptanwendung	S
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	25 - 70 m/min

Schneidstoff	HM
Schnitttiefe $a_p$	0,5 - 4 mm
Spanbrecher	MU
Beschichtung	Megacoat Hard
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 120408
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen