



## Dreh-Wendeschneidplatte DNMG 150604, für Schlichtbearbeitung, Sorte: PR005S



### Bestelldaten

Bestellnummer	250696 PR005S
GTIN	4960664836574
Artikelklasse	25E

### Beschreibung

DNMG 150604 PR005S Sorte: PR005S

Spanbrecher: MQ

Schnitttiefe  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm

Vorschub  $f$ : 0,03 - 0,12 mm/U

Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 30 - 90 m/min

### Technische Beschreibung

Spanbrecher	MQ
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schnittbedingung	kontinuierlich
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	30 - 90 m/min
Eckenradius	0,4 mm
Schnitttiefe $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Hauptanwendung	S

Sorte	PR005S
Schneidstoff	HM
Vorschub f	0,03 - 0,12 mm/U
Beschichtung	Megacoat Hard
ISO-Code Wendeschneidplatte	DNMG 150604
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen