



## Dreh-Wendeschneidplatte SNMG 120408, für Schlichtbearbeitung, Sorte: PR015S



### Bestelldaten

Bestellnummer	251164 PR015S
GTIN	4960664837380
Artikelklasse	25E

### Beschreibung

SNMG 120408 PR015S Eckenradius: 0,8 mm  
 Sorte: PR015S  
 Spanbrecher: MQ  
 Schnitttiefe  $a_p$ : 0,4 - 1,5 mm  
 Vorschub  $f$ : 0,05 - 0,18 mm/U  
 Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 25 - 70 m/min

### Technische Beschreibung

Schnitttiefe $a_p$	0,4 - 1,5 mm
Vorschub $f$	0,05 - 0,18 mm/U
Hauptanwendung	S
Schneidstoff	HM
Eckenradius	0,8 mm
Sorte	PR015S

Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	25 - 70 m/min
Spanbrecher	MQ
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Beschichtung	Megacoat Hard
ISO-Code Wendeschneidplatte	SNMG 120408
Anzahl Wechsel/Schneiden	8
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen