



## Dreh-Wendeschneidplatte WNMG 080404, für Schlichtbearbeitung, Sorte: PR005S



### Bestelldaten

Bestellnummer	252012 PR005S
GTIN	4960664836833
Artikelklasse	25E

### Technische Beschreibung

Schnitttiefe $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Hauptanwendung	S
Vorschub $f$	0,03 - 0,13 mm/U
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	30 - 90 m/min
Sorte	PR005S
Spanbrecher	MQ
Eckenradius	0,4 mm
Schnittbedingung	kontinuierlich
Schneidstoff	HM
Beschichtung	Megacoat Hard

ISO-Code Wendeschneidplatte	WNMG 080404
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen