

**Garant**
**Eckfräser 90°, Zylinderschaft, Ø D / Anzahl Schneiden Z: 25/2XL mm**


## Bestelldaten

Bestellnummer	215801 25/2XL
GTIN	4062406060046
Artikelklasse	210

## Beschreibung

### Verwendung:

**Universeller Einsatz in allen Materialien.**

- **Eck- und Nutenfräsen, Einwärtskopieren, Zirkularfräsen, Bohrzirkularfräsen, Umfangfräsen.**

### Hinweis:

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 1,2** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 8IP** verwenden.

- **Wechseln Sie die Spannschrauben der Wendeschneidplatten nach längerem Einsatz. Nur gut gefettet (z. B. mit Kupferpaste) einsetzen.**

Werkzeugaustausch: PowerCard

Auskraglänge L<sub>1</sub>: 28 mm

Gesamtlänge L<sub>ges</sub>: 220 mm

Schaft-Ø D<sub>s</sub> h6: 20 mm

passende Wendeschneidplatte: AP.. 1003..

Wendeplattenschrauben-Set: 219814 (8IP; 1,2Nm)

## Technische Beschreibung

Schaft-Ø D <sub>s</sub> h6	20 mm
passende Wendeschneidplatte	AP.. 1003..
Anzahl Schneiden Z	2
Schneiden-Ø D <sub>c</sub>	25 mm
Auskraglänge L <sub>1</sub>	28 mm
Gesamtlänge L <sub>ges</sub>	220 mm

Wendeplattenschrauben-Set	219814 (8IP; 1,2Nm)
Schaftausführung	Zylinderschaft
Einstellwinkel $\kappa$	90 Grad
Fräsverwendung	Eckfräsen
Innenkühlung	ja
Zerspanungsstrategie	MTC
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Wendeplattenfräser