

Garant GRIDLINE

Schublade, 200 kg, 36×20G, Schubladen-Fronthöhe: 75mm**Bestelldaten**

Bestellnummer	930745 75
GTIN	4062406064198
Artikelklasse	9GK

Beschreibung**Ausführung:**

100% Vollauszug-Schubladen mit Differenzialauszug. Aluminium-Griffleiste mit austauschbaren und wiederbeschreibbaren Beschriftungsstreifen.

Stanzungen für die Aufnahme von Schlitztrennleisten im 25-mm-Raster (ab Schubladen-Fronthöhe 75 mm).

Tragfähigkeit 200 kg.

Passend für:

Werkzeugschrankgehäuse 40×24G Nr. 930735.

Lieferumfang:

Schublade komplett mit je 1 Paar Führungsschienen.

Lackierung:

Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet.**

Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.

Technische Beschreibung

Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	200 kg
Schubladen Nutzfläche in G	36×20
Gewicht	15 kg
Fronthöhe	75 mm
Nutzhöhe	50 mm
Nutzbreite in G	36
Nutztiefe in G	20

Einsatzbereich	Werkzeugschrank
Nutztiefe	500 mm
Nutzbreite	900 mm
mit Schubladen Einzelentriegelung	nein
Materialstärke	1,2 mm
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Schubladen Nutzbreite × Nutztiefe in G	36×20G
Produktart	Schublade

Zubehör

Griffleisten-Endkappen 20-teilig Typ 10	951025 10
Beschriftungsstreifen-Set 10-teilig Schubladen-Nutzbreite in G 36	951030 36
PVC-Abdeckung für Griffleisten Set 10-teilig Schubladen-Nutzbreite in G 36	951032 36