


Garant GRIDLINE

**Schublade, 200 kg, 46×24G, Schubladen-Fronthöhe: 100mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	931455 100
GTIN	4062406064976
Artikelklasse	9GK

**Beschreibung****Ausführung:**

**100% Vollauszug-Schubladen** mit Differenzialauszug. Aluminium-Griffleiste mit austauschbaren und wiederbeschreibbaren Beschriftungsstreifen.

Stanzungen für die Aufnahme von Schlitztrennleisten im 50-mm bzw. 2G-Raster (ab Schubladen-Fronthöhe 75 mm).

Tragfähigkeit 200 kg.

**Passend für:**

Werkzeugschrankgehäuse 50×28G Nr. 931435.

**Lieferumfang:**

Schublade komplett mit je 1 Paar Führungsschienen.

**Lackierung:**

Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet.**

**Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.**

**Hinweis:**

Es können nur GridLine Steck-Trennwände in den Breiten 2G, 4G, 6G, 8G, 10G oder 12 G verwendet werden.

**Technische Beschreibung**

Fronthöhe	100 mm
Gewicht	20 kg
Nutzhöhe	75 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	200 kg
Schubladen Nutzfläche in G	46×24

Nutztiefe in G	24
Nutzbreite in G	46
Einsatzbereich	Werkzeugschrank
Nutztiefe	600 mm
Nutzbreite	1150 mm
mit Schubladen Einzelentriegelung	nein
Materialstärke	1,2 mm
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Schubladen Nutzbreite × Nutztiefe in G	46×24G
Produktart	Schublade

## Zubehör

PVC-Abdeckung für Griffleisten Set10-teilig Schubladen-Nutzbreite in G 46	951032 46
Beschriftungsstreifen-Set10-teilig Schubladen-Nutzbreite in G 46	951030 46
Griffleisten-Endkappen20-teilig Typ 10	951025 10