

**Garant****Werkstatt-Messschieber mit Feineinstellung, Messbereich: 300mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	415090 300
GTIN	4062406065102
Artikelklasse	40Z

**Beschreibung****Ausführung:**

Angeschrägte Messspitzen für Messungen im Gewindegrund und in schmalen Einstichen. Abgesetzte und gerundete Schnabelenden für Innenmessungen. Kontrastreiche Skalierung für einfache Ablesung bei Innen- und Außenmessungen. Direkte Ablesung des Innenmaßes durch zusätzliche Skalierung. Mit Feineinstellung. Mit Feststellschraube. Gr. 300 ganz gehärtet, ab Gr. 500 Messflächen gehärtet.

**Technische Beschreibung**

Verpackung	stabile Box
Messbereich	0 - 300 mm
Innenmessansatz-Ø	10 mm
Schnabellänge	90 mm
Kalibrierung	A1
Teilung	1/20 mm
Norm	ISO 13385
Messabweichung E MPE	± 0,05 mm
Feineinstellung	ja
Messspitzen	ja
Messtechnik	analog

Werkstoff	Edelstahl, INOX
Produktart	Werkstattmessschieber

### Dienstleistungen

DAkS-Kalibrierung Messschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 300 mm	021010 300
Kalibrierung Messschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 300 mm	021000 300