

**Garant****Werkstatt-Messschieber mit Feineinstellung, Messbereich: 750mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	415090 750
GTIN	4062406065225
Artikelklasse	40Z

**Beschreibung****Ausführung:**

Angeschrägte Messspitzen für Messungen im Gewindegrund und in schmalen Einstichen. Abgesetzte und gerundete Schnabelenden für Innenmessungen. Kontrastreiche Skalierung für einfache Ablesung bei Innen- und Außenmessungen. Direkte Ablesung des Innenmaßes durch zusätzliche Skalierung. Mit Feineinstellung. Mit Feststellschraube. Gr. 300 ganz gehärtet, ab Gr. 500 Messflächen gehärtet.

**Technische Beschreibung**

Messbereich	0 - 750 mm
Innenmessansatz-Ø	20 mm
Teilung	1/20 mm
Kalibrierung	A1
Verpackung	stabile Box
Norm	ISO 13385
Schnabellänge	150 mm
Messabweichung E MPE	± 0,10 mm
Feineinstellung	ja
Messspitzen	ja
Messtechnik	analog

Werkstoff	Edelstahl, INOX
Produktart	Werkstattmessschieber

### Dienstleistungen

Kalibrierung Messschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 1000 mm	021000 1000
DAkkS-Kalibrierung Messschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 1000 mm	021010 1000