

Garant
**Eckfräser 90° mit Weldonschaft, für Wendeschneidplatten AP., Ø D / Anzahl
Schneiden Z: 20/2mm**

Bestelldaten

Bestellnummer	215840 20/2
GTIN	4045197702838
Artikelklasse	210

Beschreibung
Verwendung:

Universeller Einsatz in allen Materialien.

- **Eck- und Nutenfräsen, Einwärtskopieren, Zirkularfräsen, Bohrzirkularfräsen, Umfangfräsen.**

Zum Bohren und zur Nutbearbeitung.

Hinweis:

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 1,2** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 8IP** verwenden.

- **Wechseln Sie die Spannschrauben der Wendeschneidplatten nach längerem Einsatz. Nur gut gefettet (z. B. mit Kupferpaste) einsetzen.**

Technische Beschreibung

L_2	9 mm
Schaft-Ø D_s h6	20 mm
maximale Schnitttiefe $a_{p\max}$	17 mm
Wendeplattenschrauben-Set	219814 (8IP; 1,2 Nm)
effektive Schneidenanzahl Z_{eff}	2
Auskraglänge L_1	35 mm
passende Wendeschneidplatte	AP.. 1003..
Schneiden-Ø D_c	20 mm

Gesamtlänge L_{ges}	90 mm
Anzahl Wendeschneidplatten	3
Schaftausführung	Weldonschaft
Einstellwinkel κ	90 Grad
Fräsverwendung	Eckfräsen
Innenkühlung	ja
Zerspanungsstrategie	MTC
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Eckfräser

Zubehör

PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 8IP	674252 8IP
Wendeplattenschrauben-Set 10-teilig	219814
Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 1,2 N·m	211750 1,2