

**Garant**
**Eckfräser 90° mit Weldonschaft, für Wendeschneidplatten AP., Ø D / Anzahl  
Schneiden Z: 14/1mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	215800 14/1
GTIN	4045197702654
Artikelklasse	210

**Beschreibung**
**Verwendung:**

**Universeller Einsatz in allen Materialien.**

- **Eck- und Nutenfräsen, Einwärtskopieren, Zirkularfräsen, Bohrzirkularfräsen, Umfangfräsen.**

**Hinweis:**

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 1,2** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 8IP** verwenden.

- **Wechseln Sie die Spannschrauben der Wendeschneidplatten nach längerem Einsatz. Nur gut gefettet (z. B. mit Kupferpaste) einsetzen.**

**Technische Beschreibung**

passende Wendeschneidplatte	AP.. 1003..
Schaft-Ø D <sub>s</sub> h6	16 mm
Auskraglänge L <sub>1</sub>	37 mm
Wendeplattenschrauben-Set	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Gesamtlänge L <sub>ges</sub>	85 mm
Schneiden-Ø D <sub>c</sub>	14 mm
Anzahl Schneiden Z	1
Ramplinglänge L für α <sub>max</sub>	9,25 mm

Bohrzirkularfräsen $\varnothing D_{\max}$	26,8 mm
Bohrzirkularfräsen $\varnothing D_{\min}$	25 mm
Rampingwinkel $\alpha_{\max}$	1,55 Grad
$\varnothing D_3$	11 mm
Schaftausführung	Weldonschaft
Einstellwinkel $\kappa$	90 Grad
Fräsverwendung	Eckfräsen
Fräsverwendung	Zirkularfräsen
Fräsverwendung	Ramping
Innenkühlung	ja
Zerspanungsstrategie	MTC
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Eckfräser

## Zubehör

Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 1,2 N·m	211750 1,2
PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 8IP	674252 8IP
Wendeplattenschrauben-Set10-teilig	219814