

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte DCGT 04T002, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7125-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	260350 HB7125-1
GTIN	4062406066543
Artikelklasse	21G

Technische Beschreibung

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	120 - 300 m/min
Schneidstoff	HM
Hauptanwendung	M
Spanbrecher	VF
Sorte	HB7125-1
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Schnitttiefe a_p	0,05 - 0,2 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Eckenradius	0,2 mm
Vorschub f	0,03 - 0,1 mm/U

ISO-Code Wendeschneidplatte	DCGT 04T002
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Toleranz	G
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen