

**Kraftspannfutter, HSK-A 100, Ø D1: 20mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	305538 20
GTIN	2050001772060
Artikelklasse	33K

Beschreibung**Ausführung:**

- Geringe Reibung durch Nadellager.
- Mit Antikorrosionsbeschichtung geschützt.
- Staub- und wasserdicht.
- Mit RFID / Balluff-Chip-Bohrung.
- Sehr hohe Spannkraft steigert die Standzeit und verbessert die Oberfläche.
- Zentrische Werkzeugspannung mit optimaler Rundlaufgenauigkeit.
- Innere Kühlmittelzufuhr.
- Spannkraft bis 1000 Nm.

Vorteil:

Lange Werkzeugstandzeiten. Schwingungshemmende Eigenschaften. Hohe Stabilität durch verstärkte Spannmutter.

Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft.

Lieferumfang:

Inklusive Spannmutter.

Sonderzubehör:

Kühlmittelrohr Nr. 309880, Spannzangen Nr. 309566 – 309570 bzw. Nr. 309575 – 309576.

Technische Beschreibung

Spannzangenaußen-Ø D	52 mm
Auskraglänge A-Maß	105 mm

passender Hakenschlüssel Nr. 628400	52 / 55
Spann-Ø D ₁	20 mm
Spannkraft bis	1000 Nm
Aufnahme	HSK-A 100
Aufnahme-Norm	ISO 12164-1
Aufnahme-Norm	DIN 69893
Form	A
Innenkühlung	ja
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 6,3 bei 15000 min ⁻¹
Rundlaufgenauigkeit	≤ 5 µm
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Kraftspannfutter

Zubehör

Hakenschlüsselmit Nase für Muttern-Außen-Ø 52/55 mm	628400 52/55
Spannzange für Kraftspannfutter Nenn-Spann-Ø d 8 mm	309575 8
Spannzange für Kraftspannfutter Nenn-Spann-Ø d 16 mm	309575 16
Spannzange für Kraftspannfutter Nenn-Spann-Ø d 12 mm	309575 12
Spannzange für Kraftspannfutter Nenn-Spann-Ø d 6 mm	309575 6
Spannzange für Kraftspannfutter Nenn-Spann-Ø d 10 mm	309575 10
Spannzange für Kraftspannfutter Nenn-Spann-Ø d 14 mm	309575 14