

**Garant**
**VHM-HPC-Bohrer Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, Ø DC m6 (Ø DC X = h7): 4,76-Xmm**

**Bestelldaten**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 122661 4,76-X |
| GTIN          | 4062406078881 |
| Artikelklasse | 11E           |

**Beschreibung**
**Ausführung:**

**Starker Kern und Spezialausspitzung** – dadurch schneidende Querschneide mit **hoher Zentriergenauigkeit**. Hohe Fluchtungsgenauigkeit und Rundheit der Bohrung durch **4 Führungsfasen**. Hervorragende Spanabfuhr durch **4 interne Kühlkanäle** ab Ø 3,8 mm. Bis Ø 3,7 mm mit 2 internen Kühlkanälen. **Gerade Hauptschneiden** mit Kantenverrundung und eine besondere Nutenform erzeugen **kurze Späne**, auch bei sonst langspanenden Werkstoffen.

**Achtung:**

Größen mit **Endung X** = Schneiden-Ø-Toleranz **h7**.

**Hinweis:**

Spannutenlänge  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ . Lieferzeit: 12 Arbeitswochen

Mindestbestellmenge: Stück 3

Kundenspezifische Sonderanfertigung:

Stornierung maximal 3 Werktage nach Erhalt der Auftragsbestätigung möglich. Rücknahme ausgeschlossen. Über- und Unterlieferung von ±10% (mind. 1 Stück) vorbehalten.

**Technische Beschreibung**

|  |           |
|--|-----------|
| Toleranz Nenn-Ø                            | h7        |
| Gesamtlänge L                              | 82 mm     |
| Norm                                       | DIN 6537  |
| Anzahl Schneiden Z                         | 2         |
| Vorschub f in INOX > 900 N/mm <sup>2</sup> | 0,08 mm/U |
| Schaft-Ø D <sub>s</sub>                    | 6 mm      |

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Spannutenlänge $L_c$ | 44 mm              |
| Ø-Bereich            | 4,76 - 6,02 mm     |
| Beschichtung         | TiAlN              |
| Schneidstoff         | VHM                |
| Ausführung           | 6×D                |
| Spitzenwinkel        | 140 Grad           |
| Schaft               | DIN 6535 HB mit h6 |
| Innenkühlung         | ja, mit 25 bar     |
| Zerspanungsstrategie | HPC                |
| Semi-Standard        | ja                 |
| Farbring             | blau               |
| Produktart           | Spiralbohrer       |

## Anwenderdaten

|                                | Eignung  | $V_c$     | ISO-Code |
|--------------------------------|----------|-----------|----------|
| Stahl < 500 N/mm <sup>2</sup>  | geeignet | 170 m/min | P        |
| Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup>  | geeignet | 140 m/min | P        |
| Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>  | geeignet | 130 m/min | P        |
| Stahl < 1100 N/mm <sup>2</sup> | geeignet | 110 m/min | P        |
| Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup> | geeignet | 70 m/min  | P        |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>   | geeignet | 90 m/min  | M        |
| INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>   | geeignet | 80 m/min  | M        |
| GG(G)                          | geeignet | 95 m/min  | K        |
| Uni                            | geeignet |           |          |
| nass maximal                   | geeignet |           |          |
| nass minimal                   | geeignet |           |          |
| Luft                           | geeignet |           |          |

