

**Garant**
**Messerkopfaufnahme mit Kühlkanalbohrung, PSC 63 ultrakurz, Dorn-Ø d1: 27mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	308546 27
GTIN	4045197703699
Artikelklasse	31C

**Beschreibung**
**Ausführung:**

- **Mit Balluffchip-Bohrung.**
- **Alle Schäfte hartüberdreht (Laufruhe!).**
- **Funktionsflächen der PSC-Innenkontur bearbeitet.**

**Verwendung:**

Zum Spannen von Walzenstirnfräsern und Messerköpfen mit Quernut.

**Lieferumfang:**

Inklusive Fräseranzugsschraube.

**Sonderzubehör:**

Spezienschlüssel Nr. 309840, Fräseranzugsschraube Nr. 309860.

Kühlmittelrohr und Steckschlüssel Nr. 309885; 309893.

Zerspanungsstrategie: HPC

Auskraglänge A-Maß: 25 mm

Außen-Ø D: 60 mm

Ersatz-Fräseranzugsschraube Nr. 309860 / 309861: 27

passender Spezienschlüssel Nr. 309840: 27

**Technische Beschreibung**

Ersatz-Fräseranzugsschraube Nr. 309860 / 309861	27
Dorn-Ø d <sub>1</sub>	27 mm

Auskraglänge A-Maß	25 mm
passender Spezialschlüssel Nr. 309840	27
Außen-Ø D	60 mm
Spann-Ø D <sub>1</sub>	27 mm
Aufnahme	PSC 63 ultrakurz
Aufnahme-Norm	ISO 26623-1
Kühlkanalbohrung	verschießbar
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min <sup>-1</sup>
Rundlaufgenauigkeit	≤ 6 µm
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Messerkopfaufnahme

## Zubehör

Spezialschlüssel für Dorn-Ø 27 mm	309840 27
-----------------------------------	-----------