

Garant GRIDLINE

**Schublade für Flügeltürschränke, Breite 20G, 16×16G, Schubladen-Fronthöhe: 75mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	940640 75
GTIN	4062406066581
Artikelklasse	9GI

**Beschreibung****Ausführung:**

Schubladen zum Einbau in GridLine Schränke. Aluminium-Griffleisten mit austauschbaren und wiederbeschreibbaren Beschriftungsstreifen. Neuartiges Schubladenkonzept zur optimalen Ausstattung mit Einteilungsmaterial.

**Passend für:**

Schränke Nr. 940001 – 940103, Nr. 940111 – 940113, Nr. 940801 – 940843.

**Lackierung:**

Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet. Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.**

**Hinweis:**

Nicht geeignet für den Einbau in Schiebetürenschränke.

**Technische Beschreibung**

Nutzhöhe	50 mm
Gewicht	9 kg
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	75 kg
Nutzbreite in G	16
Nutztiefe in G	16
Einsatzbereich	Fachbodenschrank
Nutzbreite	400 mm

Nutztiefe	400 mm
mit Schubladen Einzelentriegelung	nein
Materialstärke	0,9 mm
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Schubladen Nutzbreite × Nutztiefe in G	16×16G
Produktart	Schublade

## Zubehör

Comfort Close Schubladen Einzug-Dämpfungs-System Tragfähigkeit Schublade 75 kg	950180 75
Rillengummi-Matte für Schubladen Abmessung in G 16X16	951910 16X16
Antirutsch-Matten-Set für Schubladen,5-teilig Abmessung in G 16X16	951885 16X16