

**Garant****Scheibenfräser mit Bund Breite  $a_p = 8$  mm,  $\varnothing D$ : 125Lmm****Bestelldaten**

Bestellnummer	218565 125L
GTIN	4045197707512
Artikelklasse	210

**Beschreibung****Ausführung:**

Scheibenfräser aus robustem Spezialstahl zur Vibrationsminderung.

**Verwendung:**

Zum Nuten- sowie zum Schlitzfräsen. Für planen oder nicht planen Nutgrund einsetzbar.

**Ersatzteil:**

Nr. 219978 (TX15; 2,2 Nm).

**Hinweis:**

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 2,2** mit Klinge Nr. **674252 Gr. IP15** verwenden.

Scheibenfräser bis  $\varnothing D = 200$  mm besorgbar.

**Technische Beschreibung**

effektive Schneidenanzahl $Z_{\text{eff}}$	6
Gesamtlänge $L_{\text{ges}}$	50 mm
Aufnahmebohrungs- $\varnothing$	32 mm
passende Wendeschneidplatte	SNHX

Schneiden-Ø D <sub>c</sub>	125 mm
Kragen-Ø d <sub>1</sub>	59 mm
maximale Einschnitttiefe a <sub>e max</sub>	29,7 mm
Anzahl Wendeschneidplatten	12
Schaftausführung	mit Bohrung
Innenkühlung	nein
Werkzeugaustausch	PowerCard
ISO-Code Wendeschneidplatte	SN.. 12045
Wendeplattenschrauben-Set	219978 (IP15; 2,2 Nm)
Produktart	Scheibenfräser

## Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set 10-teilig	219978
PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 15IP	674252 15IP
Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 2,2 N·m	211750 2,2