

Garant GRIDLINE

Basisschrank mit Schublade, Vollblech-Flügeltüren, 36×16G, Höhe: 2000mm**Bestelldaten**

Bestellnummer	940101 2000
GTIN	4062406068691
Artikelklasse	9GI

Beschreibung**Ausführung:**

Bestückter Schrank in 40×20G, mit Schubladen 36×16G.

Aufnahme von Fachböden im 25-mm-Raster. Flügeltüren an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene® Schiebegriff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. **Nivelliersockel** bei Basisschränken mit 4 individuell einstellbaren Füßen zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten. Schiebegriff bei Basisschrank in oberer Türhälfte, bei Aufsatzschrank in unterer Türhälfte. Schubladen Fronthöhe 125 mm.

Lieferumfang:

Schrank inklusive Fachböden und Schubladen.

Lackierung:

Korpus und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Türen und Schubladenfronten anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet**.

Hinweis:

Fachböden und Zubehör zu GridLine Schränken siehe Nr. 940501 – 940710 und Gruppe 95. Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Technische Beschreibung

Nutzhöhe	1845 mm
----------	---------

Gewicht	115 kg
Griff Positionierung	mitte
Höhe	2000 mm
Tiefe	500 mm
Anzahl Schubladen	3
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall)	100 kg
Breite	1000 mm
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Schrank-Fronten	Vollblech-Flügeltür
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	75 kg
ComfortClose	nein
Anzahl Fachboden	3
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Schubladen Nutzbreite in G	36
Schubladen Nutztiefe	400 mm
Tiefe in G	20
Schubladen Nutztiefe in G	16
Breite in G	40
Schubladen Nutzbreite	900 mm
Schubladen Nutzfläche in G	36×16
Materialstärke	0,9 mm
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	1000 kg
Türöffnungswinkel	250 Grad
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckeinsetz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Schubladen Nutzbreite × Nutztiefe in G	36×16G
Schrank Bauart	Basisschrank

Produktart	Fachbodenschrank
------------	------------------

Zubehör

Antirutsch-Matten-Set für Schubladen,5-teilig Abmessung in G 36X16	951885 36X16
Schublade für Flügeltürschränke,Breite 40G Schubladen-Fronthöhe 300 mm	940642 300
Rillengummi-Matte für Schubladen Abmessung in G 36X16	951910 36X16
Beleuchtungs-Set Basic für GridLine Schränke mitFlügeltüren für Schrankhöhe 2000 mm	940501 2000
Beleuchtungs-Set Extended für GridLine Schränke mitFlügeltüren, Breite 40G für Schrankhöhe 2000 mm	940511 2000
Schublade für Flügeltürschränke,Breite 40G Schubladen-Fronthöhe 75 mm	940642 75
Sockel mit abnehmbarer Blende, Tiefe 20G,Höhe 150 mm Gehäusebreite in G 40	958146 40
Fachboden200 kg für Schrank- / Abteilbreite in G 40	940590 40
Schublade für Flügeltürschränke,Breite 40G Schubladen-Fronthöhe 200 mm	940642 200
Schublade für Flügeltürschränke,Breite 40G Schubladen-Fronthöhe 100 mm	940642 100
Schublade für Flügeltürschränke,Breite 40G Schubladen-Fronthöhe 150 mm	940642 150
Fachboden geschlitzt für Schrank- / Abteilbreite in G 40	940552 40
Schublade für Flügeltürschränke,Breite 40G Schubladen-Fronthöhe 125 mm	940642 125
Fachbodenträger-Satz für GridLine Schränke20-teilig Typ F	940559 F
Matte für Schubladen Abmessung in G 36X16	951830 36X16
Schrägfachboden für Schrank- / Abteilbreite in G 40	940560 40
Fachboden für Schrank- / Abteilbreite in G 40	940550 40
	950180 75

Comfort Close Schubladen Einzug-Dämpfungs-System
Tragfähigkeit Schublade 75 kg
