



Werkstattwagen Assistent 179N, Typ: 179N-6



Bestelldaten

Bestellnummer	918275 179N-6
GTIN	4000896214570
Artikelklasse	93H

Beschreibung

Ausführung:

Robuster Werkstattwagen in doppelwandiger Konstruktion. Gehäuse mit durchgehenden Kantenschutzecken, Zentralverriegelung mit Zylinderschloss und gegenseitiger Auszugssperre. Schubladen mit Selbsteinzug. Arbeitsfläche komplett abgedichtet, Wageninneres vor auslaufenden Flüssigkeiten geschützt.

2 Lenkrollen mit Feststellbremse und 2 Bockrollen.

Mit lösemittelbeständiger Kunststoff-Arbeitsfläche.

Bestückung:

Anzahl x Schubladen-Fronthöhe mm: 3 x 81 / 3 x 166

Lackierung:

Blau

Technische Beschreibung

Breite	785 mm
Serie	Assistent
Typ	179N-6

Gewicht	90 kg
Höhe	1020 mm
Schubladen Nutztiefe	398 mm
Tiefe	518 mm
Schubladen Nutzbreite	522 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	25 kg
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Schubladenauszug	Auszugssperre
Produktart	Werkstattwagen