



Werkstattwagen Assistent 179NXL, Typ: 179NXL-7



Bestelldaten

Bestellnummer	918277 179NXL-7
GTIN	4000896215164
Artikelklasse	93H

Beschreibung

Ausführung:

Robuster Werkstattwagen in doppelwandiger Konstruktion. Gehäuse mit durchgehenden Kantenschutzecken, Zentralverriegelung mit Zylinderschloss und gegenseitiger Auszugssperre. Schubladen mit Selbsteinzug. Arbeitsfläche komplett abgedichtet, Wageninneres vor auslaufenden Flüssigkeiten geschützt.

2 Lenkrollen mit Feststellbremse und 2 Bockrollen.

Gesamttragfähigkeit 1000 kg. Arbeitsplatte und Fahrgriff aus rostfreiem Edelstahl.

Bestückung:

AnzahlxSchubladen-Fronthöhe mm: 5x81 / 2x166

Lackierung:

Blau

Technische Beschreibung

Breite	959 mm
Typ	179NXL-7
Tiefe	518 mm

Schubladen Nutzbreite	696 mm
Höhe	1020 mm
Gewicht	125 kg
Serie	Assistent
Schubladen Nutztiefe	398 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	40 kg
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Schubladenauszug	Auszugssperre
Produktart	Werkstattwagen