

**Rollwerkbank 179NW, Typ: 179NW-7****Bestelldaten**

Bestellnummer	918279 179NW-7
GTIN	4000896219629
Artikelklasse	93H

Beschreibung**Ausführung:**

Rollwerkbank mit 7 Schubladen und Schrankabteil mit einem verstellbaren Ablageboden. Zentralverriegelung mit Zylinderschloss und gegenseitiger Auszugssperre. Gehäuse mit durchgehenden Kantenschutzecken. Tragfähigkeit der Schubladen 25 kg, eine Schwerlast-Schublade mit 40 kg. Arbeitsplatte aus Birke-Multiplex, zur flexiblen Schraubstockmontage geeignet, auswechselbar. Gesamttragfähigkeit 750 kg. 2 Lenkrollen mit Feststellbremse und 2 Bockrollen.

Bestückung:

Anzahl×Schubladen-Fronthöhe mm: 6×81 / 1×166

Lackierung:

Blau

Technische Beschreibung

Schubladen Nutzbreite	522 mm
Gewicht	120 kg
Höhe	964 mm
Schubladen Nutztiefe	398 mm

Serie	Assistent
Arbeitsplatte Stärke	30 mm
Tiefe	600 mm
Breite	1150 mm
Typ	179NW-7
Konfigurator relevant	nein
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	25 kg
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Schubladenauszug	Auszugssperre
Produktart	mobile Werkbank