


**KOMET® Wendeschneidplatte, BK8425, Bezeichnung: 32-050****Bestelldaten**

Bestellnummer	216770 32-050
GTIN	4047109190399
Artikelklasse	24T

Beschreibung**Ausführung:**

Mit umlaufenden Spannuten.

Passend für:

Fräsenker Nr. 216600 und 216620.

ISO-Code Wendeschneidplatte: TOHT 160408 EN

Technische Beschreibung

ISO-Code Wendeschneidplatte	TOHT 160408 EN
Sorte	BK8425
Schneidstoff	HM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu Kunststoffe	bedingt geeignet	250 m/min	N

Alu (kurzspanend)	bedingt geeignet	250 m/min	N
Alu > 10% Si	bedingt geeignet	120 m/min	N
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	250 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	200 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	200 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm ²	geeignet	150 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet	120 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	geeignet	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	bedingt geeignet	100 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	bedingt geeignet	100 m/min	S
GG(G)	bedingt geeignet	150 m/min	K
nass maximal	geeignet		
trocken	bedingt geeignet		