

Garant GRIDLINE

## System-Regalschrank mit Vollblech-Flügeltüren bestückt mit Lagerkästen, Höhe: 2000mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	944221 2000
GTIN	4062406073503
Artikelklasse	9GI

### Beschreibung

#### Ausführung:

Bestückter Regalschrank in 40×20G. Aufnahme von Fachböden im 25-mm-Raster. Durch 2K-Haptoprene® Schiebegriff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. Vollblech-Flügeltüren mit Haltetafeln zur Aufnahme von Sichtlagerkästen und Easyfix Haken und Haltern. Mit Fachböden und Sichtlagerkästen bestückt.

6 Stück Fachböden mit **65 kg Tragfähigkeit**.

3 Stück Fachböden mit **100 kg Tragfähigkeit**.

#### Bestückung:

Anzahl Lagerkästen: 36 × Nr. 963321 Gr. SB6; 51 × Nr. 963321 Gr. SB5; 18 × Nr. 963321 Gr. SB4; 16 × Nr. 963321 Gr. SB3Z

#### Lieferumfang:

Schrank inklusive Fachböden und Sichtlagerkästen.

#### Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet**.

#### Hinweis:

Tragfähigkeit pro Türe: 8 kg.

Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

## Technische Beschreibung

Nutzhöhe	1845 mm
Gewicht	151 kg
Höhe	2000 mm
Schrank-Fronten	Vollblech-Flügeltür
Anzahl Fachboden	9
Tiefe	500 mm
Breite	1000 mm
Tiefe in G	20
Breite in G	40
Materialstärke	0,9 mm
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	1000 kg
Türöffnungswinkel	250 Grad
Hoffmann Lochwand-Raster	9×9 mm
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart	Regalschrank

## Zubehör

Fachbodenträger-Satz für GridLine Schränke 20-teilig Typ F	940559 F
Schiebegriff für GridLine Typ GP11	914226 GP11