


**KOMET® Wendeschneidplatte, K10, Bezeichnung: 14-6603****Bestelldaten**

Bestellnummer	216740 14-6603
GTIN	4047109062160
Artikelklasse	24T

Beschreibung**Ausführung:**

Mit umlaufenden Spannuten. Aus Freischnittgründen mit einer zusätzlichen Abschrägung versehen. Freiwinkel 15°.

Passend für:

Fräsenker Nr. 216600 und 216620.

Eckenradius: 0,4 mm

ISO-Code Wendeschneidplatte: TOHX 090204 EN

Technische Beschreibung

ISO-Code Wendeschneidplatte	TOHX 090204 EN
Eckenradius	0,4 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	3
Sorte	K10
Schneidstoff	HM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
GG(G)	geeignet	150 m/min	K
nass maximal	geeignet		
trocken	geeignet		