

**KOMET® Wendeschneidplatte, K10, Bezeichnung: 26-660****Bestelldaten**

Bestellnummer	216740 26-660
GTIN	4047109036932
Artikelklasse	24T

Beschreibung**Ausführung:**

Mit umlaufenden Spannuten.

Passend für:

Fräsenker Nr. 216600 und 216620.

Eckenradius: 0,5 mm

ISO-Code Wendeschneidplatte: TOHX 140305 EN

Technische Beschreibung

ISO-Code Wendeschneidplatte	TOHX 140305 EN
Eckenradius	0,5 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	3
Sorte	K10
Schneidstoff	HM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
GG(G)	geeignet	150 m/min	K
nass maximal	geeignet		
trocken	geeignet		