

Garant GRIDLINE

Computer-Arbeitsstation mit Druckerklappe, Typ: DK**Bestelldaten**

Bestellnummer	948122 DK
GTIN	4062406073893
Artikelklasse	9GS

Beschreibung**Ausführung:**

TFT-Monitorgehäuse für Flachbildschirme mit festem Verstaufach für Kabel. Rechnergehäuse mit Lüfter im Gehäusedeckel und einem verstellbaren Fachboden. Abschließbare Tastaturschublade mit Handballenauflage aus Bambus, in 3 Stufen höhenverstellbar im 60-mm-Raster. Tastaturschublade rastet in Endstellung ein. Ablageplatte aus Bambus.

Funktion:

IP41: Es besteht Schutz gegen senkrecht fallendes Wasser und gegen Eindringen von Fremdkörpern mit $\varnothing > 1$ mm, jedoch sollten Werkzeuge und Drähte ferngehalten werden.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen und Schubladen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet.**

Hinweis:

Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Technische Beschreibung

Breite in G	30
Gewicht	82 kg
Monitorgehäuse Nutzbreite	690 mm
Abmessung Druckerklappe	236×290 mm
Tiefe	500 mm

Tiefe in G	20
Höhe	1740 mm
Breite	750 mm
Monitorgehäuse Nutztiefe	230 mm
Monitorgehäuse Nutzhöhe	460 mm
Unterbau Nutzbreite	700 mm
Unterbau Nutzhöhe	645 mm
IP-Schutzart	IP 41
Energieversorgung	Netzbetrieben
Nennspannung	250 V
Steckertyp Eingang	K
Ein-/Aus-Schalter	ja
Materialstärke	0,9 mm
Türöffnungswinkel	250 Grad
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart	Computer-Arbeitsstation

Zubehör

Schiebegriff für Garderobenschränke ohne Steckesatz	914221
Schiebegriff für GridLine Typ GP11	914226 GP11