

**Garant****Vollradius-Fräsplatte, HB7720, Radius R: 2,5mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	217297 2,5
GTIN	4045197707086
Artikelklasse	21C

**Technische Beschreibung**

maximale Schnitttiefe $S_{\max}$	3,5 mm
Radius R	2,5 mm
Sorte	HB7720
Außen-Ø D	16 mm
Typ	P16
Anzahl Schneiden Z	6
Produktart	Schneideinsatz zum zirkularen Fräsen

**Anwenderdaten**

	Eignung	$V_c$	ISO-Code
Alu Kunststoffe	geeignet	500 m/min	N

Alu (kurzspanend)	geeignet	400 m/min	N
Alu > 10% Si	geeignet	250 m/min	N
Stahl < 500 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	250 m/min	P
Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	180 m/min	P
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	120 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	120 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	100 m/min	P
Stahl < 55 HRC	geeignet	60 m/min	H
Stahl < 60 HRC	geeignet	45 m/min	H
Stahl < 65 HRC	geeignet	35 m/min	H
Stahl < 67 HRC	geeignet	30 m/min	H
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	80 m/min	S
GG(G)	geeignet	180 m/min	K
Uni	geeignet		
nass maximal	geeignet		
trocken	geeignet		