

Garant**Fräs-Wendeschneidplatte AN.U 120604, für Eckfräser, Typ: INOX****Bestelldaten**

Bestellnummer	215111 INOX
GTIN	4045197703101
Artikelklasse	21A

Beschreibung**Ausführung:**

Sehr stabile und doppelseitige 4-Schneiden-Wendeplatte.

Durch die einzigartige Wendeschneidplattengeometrie wird die Schneide nicht durch die Bohrung geschwächt.

Einsatzdaten:

$a_{p\max} = 12$ mm.

$a_p = 10$ mm (Empfehlung).

Achtung:

Nicht zum Vollnutfräsen geeignet!

Hinweis:

Besäumen: Einsatzrichtwerte für $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 10$ mm.

Eckenradius: 0,4 mm

Vorschub f_z pro Zahn: 0,15 mm

Sorte: HB9635

Technische Beschreibung

Vorschub f_z pro Zahn	0,15 mm
-------------------------	---------

Typ	INOX
Eckenradius	0,4 mm
Sorte	HB9635
Toleranz	K
ISO-Code Wendeschneidplatte	AN.U 120604
Schneidstoff	HM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen