

Garant GRIDLINE

Computer-Arbeitsstation, Typ: CH**Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 948201 CH |
| GTIN | 4062406074166 |
| Artikelklasse | 9GS |

Beschreibung**Ausführung:**

Computerschrank mit separat verschließbarer Doppelflügeltür mit Polycarbonat-Scheibe oder mit Druckerklappe. Ausgestattet mit Trennwand für das Tower-Fach mit verzinktem Fachboden, Auszugboden (Tragfähigkeit 45 kg) mit Zugentlastung. Tastaturschublade mit vertiefter und herausnehmbarer Ablageschale, Handballenauflage aus Bambus und Zugentlastung. Alle Schlösser sind gleichschließend. Kabeldurchlass auf Rückseite des Gehäuses. Ablageplatte aus Bambus.

Lackierung:

Korpus und Tastaturschublade lichtgrau RAL 7035, Türen, Schubladenblende und Auszugboden anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet**.

Hinweis:

Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Technische Beschreibung

| | |
|-------------|--------|
| Breite in G | 40 |
| Gewicht | 97 kg |
| Tiefe | 700 mm |

| | |
|----------------------------|---|
| Tiefe in G | 28 |
| Höhe | 1020 mm |
| Breite | 1000 mm |
| Unterbau Nutzhöhe | 645 mm |
| Unterbau Nutzbreite links | 700 mm |
| Unterbau Nutzbreite rechts | 223 mm |
| Energieversorgung | Netzbetrieben |
| Ein-/Aus-Schalter | ja |
| Steckertyp Eingang | J |
| Nennspannung | 250 V |
| Materialstärke | 0,9 mm |
| Türöffnungswinkel | 250 Grad |
| Stiftzylinderschloss | modularer Steckesatz |
| Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Produktart | Computer-Arbeitsstation |

Zubehör

| | |
|------------------------------------|-------------|
| Schiebegriff für GridLine Typ GP11 | 914226 GP11 |
|------------------------------------|-------------|