



MicroClamp-Einschraubadapter, Spannbereich \varnothing D1: 0,2-6,4 mm



Bestelldaten

Bestellnummer	301395 0,2-6,4
GTIN	4045197706225
Artikelklasse	31A

Beschreibung

Ausführung:

- Für Rechts- und Linkslauf.
- Übertragbares Drehmoment 7 Nm.
- Zulässige Drehzahl 60000 1/min, abhängig von Einschraub-Aufnahme.
- Zulässiger Anzugsmoment 2 Nm.

Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft.

Passend für:

Werkzeugaufnahmen für Einschraubfräser.

Lieferumfang:

Inklusive Spannschlüssel mit Quergriff.

Hinweis:

Passende Verlängerung bzw. Reduzierung Nr. 301358 / 1359.

Rundlaufgenauigkeit: $\leq 5 \mu\text{m}$

Zerspanungsstrategie: HSC

Auskraglänge A-Maß: 46 mm

Gewinde M: M12

Außen- \varnothing D: 25 mm

\varnothing D₂: 16 mm

Technische Beschreibung

Spannbereich \varnothing D ₁	0,2 - 6,4 mm
\varnothing D ₂	16 mm
Außen- \varnothing D	25 mm

zulässige Drehzahl	l/min
Form	
Laufrichtung	
Aufnahme	
übertragbares Drehmoment M_D	N·m
Zerspanungsstrategie	HSC
Wuchtgüte G bei Drehzahl	
Auskraglänge A-Maß	46 mm
Aufnahme-Norm	
Rundlaufgenauigkeit	$\leq 5 \mu\text{m}$
Innenkühlung	bar
Aufnahmegröße	mm
Gewinde M	M12
Produktart	