

Garant GRIDLINE

**Computer-Arbeitsstation mit Druckerklappe, fahrbar, Typ: DK****Bestelldaten**

Bestellnummer	948222 DK
GTIN	4062406074388
Artikelklasse	9GS

**Beschreibung****Ausführung:**

Computerschrank mit separat verschließbarer Doppelflügeltür mit Polycarbonat-Scheibe oder mit Druckerklappe. Ausgestattet mit Trennwand für das Tower-Fach mit verzinktem Fachboden, Auszugboden (Tragfähigkeit 45 kg) mit Zugentlastung. Tastaturschublade mit vertiefter und herausnehmbarer Ablageschale, Handballenauflage aus Bambus und Zugentlastung. Alle Schlösser sind gleichschließend. Kabeldurchlass auf Rückseite des Gehäuses. Ablageplatte aus Bambus.

Mit Fahreinheit bestehend aus 2 Bock- und 2 elektrisch leitfähigen Lenk- / Stopp-Rollen Ø 125 mm und Schiebegriffen.

**Lackierung:**

Korpus und Tastaturschublade lichtgrau RAL 7035, Türen, Schubladenblende und Auszugboden anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet.**

**Technische Beschreibung**

Tiefe in G	28
Abmessung Druckerklappe	346×290 mm
Tiefe	700 mm

Gewicht	97 kg
Breite in G	40
Breite	1000 mm
Höhe	1170 mm
Unterbau Nutzbreite links	700 mm
Unterbau Nutzbreite rechts	223 mm
Unterbau Nutzhöhe	645 mm
Nennspannung	250 V
Ein-/Aus-Schalter	ja
Steckertyp Eingang	K
Materialstärke	0,9 mm
Türöffnungswinkel	250 Grad
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart	Computer-Arbeitsstation

## Zubehör

Schiebegriff für GridLine Typ GP11	914226 GP11
------------------------------------	-------------