

Garant

Power Q Hochvorschubfräser mit Gewinde, für Wendeschneidplatten XO., Ø D / Anzahl Schneiden Z: 25/4mm


Bestelldaten

Bestellnummer	212804 25/4
GTIN	4062406074784
Artikelklasse	210

Beschreibung
Ersatzteil:

Wendeplattenschrauben-Set Nr. 219799 1 (8IP; 1,2Nm).

Hinweis:

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 1,2** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 8IP** verwenden.

Bei Verwendung von Verlängerungen stets mit Innenkühlung arbeiten.

Technische Beschreibung

Schneiden-Ø D _c	25 mm
Aufnahmegewinde M	M12
Bohrzirkularfräsen Ø D _{min}	42 mm
Rampingwinkel α _{max}	1,51 Grad
Ramplinglänge L für α _{max}	15,13 mm
Ø D ₂	21 mm
Ø D ₁ h6	12,5 mm
Innenkühlung	ja
Anzahl Schneiden Z	4

Bohrzirkularfräsen $\varnothing D_{\max}$	48 mm
Bohrzirkularfräsen a_p	0,3 mm
Serie	Power Q
Gesamtlänge L_{ges}	36 mm
passende Wendeschneidplatte	XOM.060310
$\varnothing D_3$	17 mm
Schaftausführung	mit Gewinde
Fräsverwendung	Ramping
Fräsverwendung	Zirkularfräsen
Fräsverwendung	Plungen
Zerspanungsstrategie	HPC
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Kopierfräser

Zubehör

PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 8IP	674252 8IP
Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 1,2 N·m	211750 1,2
Wendeplattenschrauben-Set10-teilig Typ 1	219799 1