

Garant**OFMT 050405 TN, HU7815, Tipo: ALU**

Datos de pedido

Número de pedido	213358 ALU
GTIN	4045197707468
Clase de artículo	21A

Descripción

Ejecución:

Plaquitas reversibles extraordinariamente estables según las medidas ISO normalizadas, sinterizadas con precisión y rectificadas. Estructura de grano fino, para gran tenacidad y resistencia al desgaste.

Tipo: ALU

Radio angular: 0,5 mm

Avance f_z por diente: 0,18 mm

Descripción técnica

Avance f_z por diente	0,18 mm
Tipo	ALU
Radio angular	0,5 mm
Número de cambios/cortes	8
Código ISO plaquita de corte	OFMT 050405 TN
Clase	HU7815

Material de corte	MD
Tipo de producto	Plaquita de corte para fresar

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Aluminio, plásticos	adecuado	1350 m/min	N
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado	1150 m/min	N
Aluminio > 10 % Si	adecuado	700 m/min	N
CuZn	adecuado	690 m/min	N
húmedo máximo	adecuado		
húmedo mínimo	adecuado con restricciones		
seco	adecuado con restricciones		