

Garant**Fresa de achaflanado, con taladro, Ángulo γ : 50grados****Datos de pedido**

Número de pedido	215700 50
GTIN	4045197708168
Clase de artículo	210

Descripción**Nota:**

- **Plaquitas de corte recomendadas para biselado: N.º 215720; 215724; 215728; 215744; 215758**
- **En caso de utilizar otras plaquitas de corte reversibles se pueden producir limitaciones en la duración y en la calidad de la superficie.**
- **Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º 211750 tam. 5,0 con varilla n.º 674252 tam. 15IP.**

Descripción técnica

Plaquita de corte adecuada	AP.. 1604..
Ø mínimo D	35 mm
Longitud chaflán realizable l	30 mm
Cantidad efectiva de filos Z_{ef}	3
Ángulo γ	50 grados
Longitud total L_{tot}	50 mm

Juego tornillo para plaquita reversible	219811 (15IP; 5,0 Nm)
Altura de chaflán realizable h	23 mm
Ø de perforación de asiento	27 mm
máximo Ø D ₁	73 mm
Anchura de chaflán realizable b	18 mm
Avance por diente con h _{máx}	0,13 mm
Número de plaquitas de corte	6
Ejecuciones de mangos	con taladro
Refrigeración interior	sí
Intercambio de herramienta	PowerCard
Tipo de producto	Fresa de achaflanado

Accesorios

Juego de tornillos para plaquita de corte 10 piezas	219811
Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 5,0 Nm	211750 5,0
Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 15IP	674252 15IP