

**Marcador, Ø del mango d: 20mm****Datos de pedido**

Número de pedido	358740 20
GTIN	4045197707499
Clase de artículo	32B

**Descripción****Ejecución:**

Carcasa de aluminio con mango Weldon. Ajuste gradual de la fuerza de pretensión. Profundidad letra 0,1–0,3 mm.

**Ventaja:**

Compactación de superficie, de este modo sin debilitamiento ni daños del material. La velocidad de identificación corresponde al avance máximo. Elevada resistencia al desgaste, de este modo larga vida útil de la aguja especial. Adecuada para identificar superficies redondas. Se puede utilizar en torno. Elevada seguridad del proceso. **Rápido cambio de la aguja** gracias a la posibilidad de una extracción sencilla. Se compensan irregularidades de las piezas de trabajo de hasta 7 mm (según la versión).

**Aplicación:**

Para señalar los materiales más diversos como aluminio, titanio, acero, bronce, cobre, latón, plásticos, etc. Con punta de aguja relativamente pequeña se pueden rotular durezas de superficie de hasta 57 HRC.

**Suministro:**

Tam. 12 – incluye **3 agujas** n.º 358745 tam. 0,3 – 0,5 – 0,8.

Tam. 20 – incluye **3 agujas** n.º 358745 tam. 0,3 – 0,6 – 1,0.

**Descripción técnica**

L	73 mm
Ø del mango d	20 mm
Ø D <sub>1</sub>	3 mm
Tipo de producto	Herramienta de rotulación

---

**Accesorios**

Aguja de recambio Radio 0,5 mm	358745 0,5
Aguja de recambio Radio 0,3 mm	358745 0,3
Aguja de recambio Radio 0,8 mm	358745 0,8
Aguja de recambio Radio 0,6 mm	358745 0,6
Aguja de recambio Radio 1,0 mm	358745 1,0